## ピエゾドライビングディスペンサー - SolderShot -

- ・ソルダーペースト、銀ペーストなどの 微小塗布に最適
- ・独自の構造により、柔らかい粒子が つぶれにくい
- ·最小塗布径100 μ m以下





#### 概要

■ピエゾアクチュエーターによる、容積押し出し型ディスペンサー中粘度から高粘度樹脂の塗布用途



#### 特長

- ■最小塗布径100 µ m以下。 クリームハンダ塗布径200 µ m以下
- ■シンプルな構造のため分解、洗浄が行いやすい
- ■独自の構造によりハンダなど柔らかい粒子がつぶれにくい



### 🔽 ノズルラインナップ


■内径50、75、100、150、250、300、400 µ m 内径25 µ mや、撥液コーティングなどの特注対応可



#### 用途例

■ソルダーペースト、銀ペースト、レジスト剤、UV硬化型樹脂の塗布


### クリームハンダ 塗布例



径:約200um 厚み:約80um

> 径:約100um 厚み:約20um

# UV硬化型樹脂 塗布例



SIJ 株式会社SIJテクノロジ

URL